

Опитувальний лист на установки підвищення тиску Hydro Multi

GRUNDFOS



Організація
Адреса
Телефон / E-mail
ПІБ і посада
Назва і адреса об'єкта

ТОВ "Грундфос Україна"
БЦ Європа, Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Тел.: (044) 237 04 00;
ua.grundfos.com

Параметри для підбору станції:

Кількість насосів	робочих +	резервних	
Існуючий тиск на вході (підпір)	м	Необхідна витрата	м ³ /г
Необхідний тиск на виході (без врахування підпора)	м	Назва рідини	
Максимальний тиск в системі	бар	Температура рідини	° C

Тип системи керування:

Перетворювач частоти вбудований в насос:

Multi-E (всі насоси із ПЧ)

Система керування без перетворювача частоти:

Multi-S (насоси без ПЧ)

Опції (тільки для Multi-E):

Насоси із нержавіючої сталі

Зворотні клапана із нержавіючої сталі

Передача даних:

Модуль LON (CIM 110)

Модуль Modbus RTU (CIM 200)

Модуль BACnet MS/TP (CIM 300)

Модуль Profibus-DP (CIM 150)

Модуль 3G/4G/GSM/GPRS/SMS-сообщения (CIM 260)

Модуль Ethernet (CIM 500)

Розташування блока плавких запобіжників:

з правої сторони (стандартне)

з лівої сторони

монтаж на стіні

Додатковий захист обладнання:

Реле тиску на вхідному колекторі (стандартний захист від сухого ходу)

Датчик тиску на кожний насос на напірному колекторі

Поплавковий вимикач (захист від сухого ходу по рівню)

Датчик тиску на кожний насос на вхідному колекторі (захиста від сухого ходу)

Додаткова інформація:

Дата заповнення