


Опитувальний лист на свердловинні насоси

Замовник	
Адреса	
Контактна особа:	
Телефон	
Електронна адреса:	
Назва об'єкта:	



1. Параметри свердловини

- 1.a Дебіт свердловини _____ м³/г
- 1.b Статичний рівень (Нст) _____ м
- 1.c Динамічний рівень (Ндн) _____ м
- 1.d Глибина монтажу (Нм) _____ м
- 1.e Верхня відмітка фільтра (Нфв) _____ м
- 1.f Нижня відмітка фільтра (Нфн) _____ м
- 1.g Глибина свердловини (Нск) _____ м
- 1.h Діаметр свердловини (D) _____ м
- 1.i Температура води (Т) _____ °C
- 1.j Діаметр напірного трубопроводу (d) _____ мм
- 1.k Матеріал напірного трубопроводу _____

2. Параметри системи

- 2.a Витрата насоса (Q) _____ м³/г
- 2.b Тиск на поверхні (Рман) _____ bar/atm

3. Параметри перекачуваної рідини (для звичайної води не заповнюється)

- 3.a Назва рідини _____
- 3.b Хім. Формула _____
- 3.c Концентрація _____ %
- 3.d Щільність при робочій температурі _____ кг/м³
- 3.e Наявність твердих включень _____ мг/м³

3.i Хімічний аналіз

Аніони	г/дм ³
Фтор F ⁻	
Хлор Cl ⁻	
Бром Br ⁻	
Йод J ⁻	
Сульфат SO ₄ ²⁻	
Гідросульфат HSO ₄ ⁻	
Гідросульфід HS ⁻	
Сульфід	
Гідрокарбонат	
Карбонат	
Гіросилікат	
Гідрофосфат	
Сірководень H ₂ S	

4. Параметри електродвигуна

- 4.a Спосіб запуску ☐ прямий ☐ зірка-трикутник
- 4.b Живлення мережі _____ В/Hz
- 4.c Довжина кабелю _____ м

pH _____

4.d Додаткова інформація _____
